



☐ These dimensions will be especially checked at delivery
☐ Only inspection dimensions
☐ With 'E' marked dimensions are only valid for internal use






☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße

☐ Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Teilschnitt B-B



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

(b)

Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	Typ / type	Kabel-Außendurchmesser Klemmbereich cable lockable	
			H05VV..	NYM..
92.953.3053.0	weiß / white	GST1815S B1BZR1 WS	9,5 - 13,5 mm	⌀ 10,5 - 12,5 mm
92.953.3053.1	schwarz / black	GST1815S B1BZR1 SW		
92.953.3153.0	weiß / white	GST1815S B1BZR2 WS	7,0 - 10,0 mm	
92.953.3153.1	schwarz / black	GST1815S B1BZR2 SW		

Tolerierung Size ISO 14405Ⓒ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓒ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach - General tolerance -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1				
	/		Werkstoff/Material		2004	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.953.3053.0 01K		Index c	
	/				gezeichnet drawn	08.12.	Treschan					
	/				Maßstab/Scale	geprüft checked	-					-
	/				%	Normgepr. Stand. check	-					-
Maße in mm/Dimensions are in mm												
c	14.01.2013/	Vol.	mm³	Of l./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -						
b	18.03.2009/		wieland			Type	Benennung/Title female connector with strain relief BUCHSENTE IL MIT ZUGENTLASTUNG Schraubanschluss/ screw connection Ⓒ 250/400V AC, 20A, 2,5qmm					
a	16.11.2005/											
Index	Datum / Blatt Date / Sheet											
Änderung/Revision												
			Elektrische Verbindungen									

929533053001K_2	CADW3028	treschan	2013-01-14	10:55:49	1.000
-----------------	----------	----------	------------	----------	-------