fiche produit

article n° 76.341.1035.0

bas BAS GUT GS 10HM25 50 A0



article n°	76.341.1035.0
EAN	4015573844292
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version


DIN-taille	10
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	97 mm
largeur	58 mm
hauteur	72 mm


dessin technique


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0/version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr.	Typ
76.341.1035.0	BAS GUT GS 10HM25 50 A0
76.341.1035.0	BAS GUT GS 10HM25 50 A1

Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	Index
	/	x		Entworfen	08.10.	Duetsch T.		76.341.1035.0 01K	a
	/			Geprüft	-	-			
	/	Vol. mm³	Oft. mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/								
a	09.06.2005/	wieland Elektrische Verbindungen				Benennung	GEHAEUSEUNTERTEIL		
Buchstabe	Datum / Blatt						housing lower part		
Änderung							Größe 10/size 10 1x M25 mit Deckel/with cap		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

76341035001K_4 CADM027 duetsch 2005-06-10T10:52:21 1.000