

fiche produit

article n° 70.420.0637.0

bas BAS GUM GK 6 B



article n°	70.420.0637.0
EAN	4049088343223
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	vierge
classe de protection (IP)	IP66
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	6
modèle du boîtier	montage (douille)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	sans
type d'entrée de câble	sans
avec presse-étoupe	non
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	80 mm
largeur	43,5 mm
hauteur	30 mm

A

☐

These dimensions will be especially checked at delivery

☐

Only inspection dimensions

☐

With E marking dimensions are only valid for internal use

B

C

☐

These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐

Ausschließlich Prüfmaße




☐

Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D

E


F



70.420.0637.0	BAS GUM GK 6 B
Bestellnummer /Order number	Typ /Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com



Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
Werkstoff / Material Aluminium		Tag/Date 21.03.2016	Name Lunz S.
Maßstab / Scale 1:2		Zeichnung Nr. / Drawing No. 70.420.0637.0 13K	
Vol.. --- mm³		Dfl./Surf. --- mm²	
Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Index		Benennung/Title GEHAEUSEUNTERTEIL	
Änderung / Revision		Baugröße 6 offen Housing, size 6 open design	

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.