fiche produit

article n° R1.190.1630.0

module d'entrée analogique PLC SP-SAC4-A



article n°	R1.190.1630.0
EAN	4049088464386
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

SIL selon la norme IEC 61508	3
entrées et sorties configurables	oui

données de connexion

type de connection électrique	connexion à vis

autre

convient pour les fonctions de sécurité	oui
type de tension pour la tension d'alimentation	DC
type de tension (tension d'entrée)	

circuit de commande

nombre d'entrées	4

circuit d'alimentation

Nennspannung DC	24 V
tension d'alimentation minimale en DC	16,8 V
maximale tension d'alimentation en DC	30 V

dimensions


profondeur	121 mm
largeur	22,5 mm
hauteur	96,5 mm

accessoires

article n°	type	description

99.208.9999.9	connecteur PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET	
99.209.9999.9	kit de connecteurs push-in Safety SAFETY PUSH IN SET	
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	samosPRO câble de connexion USB pour SP-COP, 1,8 m
56.202.8055.0	borne capteur WTP 1,5 I/O-3	

dessin technique



Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
R1.190.1610.0	SP-SAR4-A
R1.190.1630.0	SP-SAC4-A
R1.190.1650.0	SP-SACR22-A

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material

Maßstab/Scale

	Tag/Date	Name
2019		
gezeichnet drawn	28.03.	Koetzner
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.190.1610.0 /01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 046371__/R1.190.1610.0_01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title
Teilespezifikation / Component specification
Schraubsteckblockklemme
samosPRO Analogmodul

Qu - PEE 12/92

R1__190__1610__001K__2 CADW4033 Koetzner 2019-03-28T09:43:40 1.000