fiche produit

article n° 83.243.0240.0

Lampe RST 230V AC 20W



article n°	83.243.0240.0
EAN	4049088501425
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

type de montage	mur et plafond
matériau du boîtier	aluminium
couleur du boîtier	vierge
type de commutation	commutation permanente / commutation de veille
classe de protection	I
connexion d'alimentation de puissance	

données techniques

tension nominale	230 V
tension d'entrée minimale	200 V
tension d'entrée maximale Tension d'entrée	250 V
courant nominal	0,1 A
puissance de la lampe	20 W
type de tension	AC
puissance lumineuse	2400 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	5700 K
classe de protection (IP)	IP65
mode	courant constant
fusible	protection interne contre les courts-circuits de 2A
protection contre les inversions de polarité	non
caractérisation de l'éclairage de secours	Z 1 ***DE
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
température ambiante ta max.	50 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	75 °C
normes	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22


dimensions

longueur	340 mm
largeur	100 mm
hauteur	40 mm

accessoires

article n°	type	description
05.560.3319.0	fiche de montage PODIS LED20W	
05.560.4019.0	fiche de montage podis LED20W RM25	

dessin technique



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2024 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet / drawn: 06.06. Koetzner	83.243.0240.0 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File:045691_01K/83.243.0240.0.DCD	Ersatz für/ Replacement for:		
wieland	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification PODIS LED RST 230V AC 20W	

Index | Datum/ Blatt Date/ Sheet
Änderung/ Revision

2024-06-25 13:23:59 1.000