fiche produit

article n° 46.050.1254.0

# distributeur RST16I4V 2P1 TGVG GL

RST® MINI distributeur, raccordement parallèle, avec option de montage sur 06.562.5853.0 / 06.562.5853.1, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact gris clair



| | |
|---|---|
| article n° | 46.050.1254.0 |
| EAN | 4049088335235 |
| unité de commande | 100 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 16 A |
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | gris clair |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3, PE |
| | 7035 |

**version**

| | |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 2 |
| type de fixation | oui |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| type de distributeur | bloc de distribution |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,26 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur | 69,5 mm |
| largeur | 36,5 mm |
| hauteur | 60 mm |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 06.562.5853.0 | plaque de montage für RST16 VB LG | RST16i2 ... 5 plaque de montage pour répartiteur, couleur gris clair |
| 06.563.9053.0 | bouchon pour connecteur femelle GL | RST16i5/4 bouchon pour connecteur femelle gris clair |
| 06.563.9153.0 | bouchon pour connecteur femelle GL | RST16i5/4 bouchon pour connecteur femelle avec attache gris clair |
| 06.563.9253.0 | bouchon pour connecteur mâle GL | RST16i5/4 bouchon pour connecteur mâle gris clair |
| 06.563.9353.0 | bouchon pour connecteur mâle GL | RST16i5/4 bouchon pour connecteur mâle avec attache gris clair |

modules compatibles

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 46.051.4554.0 | connecteur RST16I5/4S B1 ZT6 GL | RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 4, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 7,1 - 13 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair |
| 46.052.4554.0 | connecteur RST16I5/4S S1 ZT6 GL | RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 4, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 7,1 - 13 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair |