fiche produit

article n° 07.313.2755.0

plaque d'extrémité AP WT 16 GR



article n°	07.313.2755.0
EAN	4049088168048
unité de commande	10 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques

général

couleur	gris
type de plaque de terminaison	oui
type de plaque intermédiaire	non
force	2 mm
verrouillable	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
longueur	57,5 mm

dessin technique



Teile-Nr. part-no.	Farbe color	Type type
07.313.2755.0	grau, ähnl. RAL 7032 grey, similar to RAL 7032	AP WT 16
07.313.2755.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005	AP WT 16 SW
07.313.2755.6	blau, ähnl. RAL 5012 blue, similar to RAL 5012	AP WT 16 BL
07.313.2755.7	grün, ähnl. RAL 6017 green, similar to RAL 6017	AP WT 16 GN

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Werkstoff/Material
Farbe siehe Tabelle
color look table

Maßstab/Scale
2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

2013	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	16.01	Etter
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.
T 07.313.2755.0 01K
Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
ABSCHLUSSPLATTE
end plate

QU-PEM-08/91b

07313275501K_2 CADM3070 UD016728 2013-01-17T10:59:00 1.000