fiche produit

article n° 07.313.2555.0

plaque d'extrémité AP WT 2,5-10 GR



article n°	07.313.2555.0
EAN	4049088168000
unité de commande	10 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques

général

couleur	gris
type de plaque de terminaison	oui
type de plaque intermédiaire	non
force	2 mm
verrouillable	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
longueur	47 mm

dessin technique



Teile-Nr. part-no.	Farbe color	Type type
07.313.2555.0	grau, ähnl. RAL 7032 grey, similar to RAL 7032	AP WT 2,5-10
07.313.2555.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005	AP WT 2,5-10 SW
07.313.2555.6	blau, ähnl. RAL 5012 blue, similar to RAL 5012	AP WT 2,5-10 BL
07.313.2555.7	grün, ähnl. RAL 6017 green, similar to RAL 6017	AP WT 2,5-10 GN

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach QU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document QU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Farbe siehe Tabelle / color look table

Maßstab/Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet / drawn	14.01	Etter
geprüft / checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 07.313.2555.0 01K

Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. 2178 mm³ Off./Surf. 4924 mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE_2_5_10
end plate
für/for WT 2,5 - 10

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

QU-PEM-08/91b

0731325555001K_2 CADM3070 UD0016728 2013-01-15T10:49:35 1.000