fiche produit

article n° 76.327.4028.0

bas BAS GUT GW 16H A

article n°	76.327.4028.0
EAN	4015573230996
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP65
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	16H
modèle du boîtier	montage (douille)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	sans
type d'entrée de câble	sans
avec presse-étoupe	non
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	113 mm
largeur	43,5 mm
hauteur	29 mm

dessin technique







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

76.327.4028.0	BAS GUT GW 16H A	/	X
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:2

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	15.11.2017	Schmitt J.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Ersatz für / Replacement for:

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 76.327.4028.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Bennenung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 16H - offen
Housing size 16H -open

QU-MEE-01/14 a