
fiche produit

article n° 76.335.1035.1

bas BAS GUT GM 10HM32 50 A1



article n°	76.335.1035.1
EAN	4015573843127
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	97 mm
largeur	58 mm
hauteur	72 mm

dessin technique


Ausführung .1
version .1





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Gezeichnete Ausführung/version .0







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	TYP type
76.335.1035.0	BAS GUT GM 10HM32 50 A0
76.335.1035.1	BAS GUT GM 10HM32 50 A1

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document OU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2008 gezeichnet drawn	01.08.	Duetsch T.
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 76.335.1035.0 01K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: s. Tabelle / see table

Benennung/Title
HOUSING
GEHAEUSEUNTERTEIL
Größe 10 1x M32
hohe Bauform / increased height design

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.