Product data sheet

Item No. 05.512.4083.0

Multihole seal M20 2x5

Multihole seal, M20, 2 x 5 mm



Item No.	05.512.4083.0
EAN	4049088385629
Order Unit	50 Piece(s)

Certificates / Approvals

Technical data


General

Thread size M	20
Min. cable diameter	6 mm
Max. cable diameter	12 mm

Technical drawing

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



	Wieland Teilenummer part number	für Verschraubung for fitting	für Ersatz der Standarddichtung for replacement standard seal Ø min-max mm	Lochanzahl x Ø number of holes x Ø n x e (mm)	Höhe height H mm max.	Außen-Ø
	05.512.4083.0	M20	6,0 - 12,0	2x5	8,4	16,0
	05.512.4183.0	M20	6,0 - 12,0	2x6	8,4	16,0
	05.512.4583.0	M20	6,0 - 12,0	3x5	8,4	16,0
	05.512.4683.0	M20	10,0 - 14,0	3x6	9,3	18,0
	05.512.4883.0	M25	13,0 - 18,0	3x8	12,2	22,9
*	05.512.5083.0	M25	13,0 - 18,0	4x7	12,2	22,9
	05.512.5583.0	M25	11,0 - 17,0	6x4	10,7	20,4
	05.512.4383.0	M32	18,0 - 25,0	2x8	14,0	30,4
	05.512.5883.0	M32	15,0 - 21,0	9x4	14,2	25,4

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

* Herstellbedingt kann der Dichtgummi einseitig dünn verschlossen sein

* production reason seals rubber can be tightly closed on one side

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (Silikonfrei)
/free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Maßstab / Scale: 2:1

Werkstoff / Material: CR (Chloroprene) Shore A 70

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	24.05.2017	Butterhof
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 05.512.4083.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type


Bennenung/Title

DICHTGUMMI

für mehrere Leitungsdurchführungen
Multihole Seals Rubber

wieland
www.wieland-electric.com

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision



QU-MEE-01/14 a