fiche produit

article n° 02.123.7221.0

contact femelle 1,5 QMM



article n°	02.123.7221.0
EAN	4015573053380
unité de commande	200 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

longueur de dénudage	7 mm
section du conducteur souple min.	1,5 mm²
section du conducteur souple max.	1,5 mm²
section du fil UL/CSA fil flexible Min.	16 AWG
section du fil UL/CSA fil flexible Max.	16 AWG
type de connexion	sertissage
matériel	laiton
contact solide	oui
diamètre de la tige de contact	2,5 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
résistance de contact	≤ 1,5 mOhm


accessoires


article n°	type	description
05.502.2100.0	matrice de sertissage B	
05.502.3300.0	contact positionneur 3	
95.101.0800.0	outil basique de sertissage .	
05.502.3500.0	outil d'extraction 500/690V-SER.	

dessin technique

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A – A





1:1



Teilenummer/ part number	Oberfläche/surface
02.123.7201.0	vergoldet/gold-plated
02.123.7201.7	vergoldet/gold-plated
02.123.7202.0	versilbert/silver-plated
02.123.7221.0	verzinnt/tin-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material: Messing /brass		gezeichnet / drawn	Tag/Date: 31.05.2021	Name: Hoffmann T.	Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.123.7201.0 13K
Maßstab / Scale: 5:1					Index: a
Elektronische Freigabe / Electronic Release					Maße in mm / Dimensions are in mm
Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
Type: revos Basic		Benennung/Title: Buchsenkontakt mit Crimpanschluss – 1,5 mm² /female connector with crimp connection – 1,5 mm²			

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	26.01.2023 /	

wieland

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

2023-02-15 09:20:06 1.000

01-QU-RD-32/21