
Fiche produit

Article n° 05.502.2100.0

Matrice de sertissage B



Article n°	05.502.2100.0
EAN	4015573446892
Unité de commande	1 Pièce(s)

certificats/approbations


Données techniques

Général

type d'opération	Autre
Formulaire de presse	compression carrée
Dispositif de verrouillage	non
Ø et type de contact	sans
Dispositif de coupe	non
Section traversante Min	0,5 mm²
Section traversante Max	4 mm²


Dessin technique

Crimpbacken/crimping die A




05.502.2000.0

Crimpbacken/crimping die B




05.502.2100.0

Crimpbacken/crimping die C




05.502.2200.0

Crimpbacken/crimping die D



05.502.2300.0


Crimpbacken/crimping die E



05.502.2400.0


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Any reproduction, distribution or utilization of this document or its communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Crimpbacken/crimping die F




05.502.2600.0

Crimpbacken/crimping die I




05.502.2800.0

Crimpbacken/crimping die J




05.502.2900.0

Crimpbacken/crimping die G



05.502.4900.0

Crimpbacken/crimping die H



05.502.5000.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./ part-no.	Crimpbacken/ crimping die	Teile-Nr./ part-no.	Crimpbacken/ crimping die
05.502.2900.0	J		
05.502.2800.0	I		
05.502.2600.0	F		
05.502.2400.0	E		
05.502.2300.0	D		
05.502.2200.0	C		
05.502.2100.0	B	05.502.5000.0	H
05.502.2000.0	A	05.502.4900.0	G

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
e	27.05.2014/	
d	06.05.2014/	
c	21.11.2013/	
b	26.04.2011/	
a	01.06.2010/	

Werkstoff/Material: Stahl, schwarz brüniert / steel, black burnished

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2010	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		11.01.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 05.502.2000.0 01K Index e

Maße in mm/Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title: CRIMPBACKEN / CRIMPING DIE A-J

wieland www.wieland-electric.com

QU-MEE-01/14 -

0550220000001K_2 CADW3028 Tresch on 2014-05-27T14:25:41 1.000