Fiche produit

Article n° 07.409.7256.0

Couvercle BAS AD DA 16



Article n°	07.409.7256.0
EAN	4015573116825
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques


Général


Classe de protection (IP)	IP65
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Matériau du boîtier	Plastique
Surface	Non-traité
Couleur	gris
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C


version


DIN-taille	16
Verrouillage	non
mécanisme de verrouillage	Support en croix
Clip de verrouillage du matériel	sans
Verrouillage du couvercle	non
Avec joint	non
Avec câble d'interception	non
Avec boucle	non
Avec anneau d'attache	non

Dessin technique









Iso
M 1:1

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ℄ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ℄ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use: -		Blatt: Sheet: 1 von of 1
/		Werkstoff/Material		2004	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/		Farbe: silbergrau		gezeichnet drawn	19.04.	Hoffmann	07.409.7256.0 01K	a
/	Maßstab/Scale 1:1	color: silvergrey		geprüft checked	-	-		
/				Normgeprüft Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -				
/		wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title DECKEL für revos Steckverbinder Gr. 16 PROT.COVER for revos-connector size 16		
a 10.02.2010/								
Index Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision								

07409725600K_4 CADM2013 hoffmann 2010-02-10T10:04:59 1.000

OU-PEM-08/91