fiche produit

article n° Z5.507.1753.0

passage de câble pour vis M32 x 1,5 15 - 21 LG



article n°	Z5.507.1753.0
EAN	4015573653795
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

classe de protection (IP)	IP66/IP68
matériel	plastique
sans halogène	oui

version

version	petite partie


modules compatibles


article n°	type	description
75.456.0053.3	module de connexion FCS 16 5 SI SA M32 LG	

dessin technique

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (f) marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (f) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit paint adhesion

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

	e	.F	.0=lichtgrau/light grey RAL 7035 .1=schwarz/black RAL 9005 .3=silbergrau/silvergrey RAL 7001			
		Teilenummer part number	MXx1,5	Klemmbereich clamping range	l	L	SW
		Z5.507.1953.F	M40x1,5	16-28	11	45	46
		Z5.507.1853.F		16-28	13	48	46
		Z5.507.1753.F	M32x1,5	10-21	11	38	36
		Z5.507.1653.F		18-25	15	41	42
		Z5.507.1553.1	M25x1,5	13-18	11	30	33
	e	Z5.507.1553.3		11-17	8	35	29
		Z5.507.1553.0		9-16	11	g 33	28
	c	Z5.507.1453.1		9-16	11	f 33	28
	a b						
		Z5.507.1353.F	M20x1,5	6-12	9	28	24
		Z5.507.1253.F		4-9	9	28	24
		Z5.507.1153.1	M16x1,5	4-8	8	25	19
		Z5.507.1153.0			8	f 25	f 19
	d	99.002.8391.9 VPE 500 lichtgrau/ light grey					
		Z5.507.1053.1	M16x1,5	2-7	8	24	20
		Z5.507.1053.0			8	24	20

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
g	13.05.2024	
f	10.04.2024	
e	22.06.2016	
d	13.10.2015	
c	24.03.2015	
b	27.09.2006	
a	16.08.2006	

Maßstab / Scale: %

Werkstoff / Material: Polyamid

Vol.. --- mm³ | Ofl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	28.03.2006	Schmitt J.
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T Z5.507.1000.0 01K

Index: g

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title
KABELVERSCHRAUBUNG
cable gland