
fiche produit

article n° 78.019.0253.0

insert modulaire FLE STC 2 05



article n°	78.019.0253.0
EAN	4049088253072
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

version	insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
degré de pollution	3
convient pour une installation en ligne	oui
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	70 °C

données de connexion

type de connexion	sertissage
nombre de pôles	1
avec protection du fil	non

données techiques UL/CSA

section du conducteur souple min.	0,14 mm²
section du conducteur souple max.	2,5 mm²

version

avec logement	non

contacts


matériel de contact	voir contacts
surface	voir contacts


données techniques DIN EN 61984


tension nominale	50 V
courant nominal	10 A

tension nominale d'impultion	0,8 kV

dessin technique







Zubehör/accessories:
Z5.566.6056.0
05.544.41-4529.7
05.544.41-4529.8

78.019.0253.0	FLE STC 2 05		X
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2014		
gezeichnet drawn	13.03.	Duetsch
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. 78.019.0253.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Änderung/Revision

Datum / Blatt Date / Sheet

wieland www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

MODULAR INSERTS
MODULEINSATZ
Steckerteil/male connector

DU-MEE-08/91c

78019025301K_2 CADW3027 Duetsch 2014-03-13T06:56:17 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -K marked dimensions are only valid for internal use