fiche produit

article n° 83.040.0131.0

commutateur IP WIENET UMS 5G-4PoE



article n°	83.040.0131.0
EAN	4049088401435
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

type de montage	rail DIN
classe de protection (IP)	IP30
matériau du boîtier	métal
gérable	non
Ethernet	oui
alimentation par Ethernet	oui
Fast Ethernet	oui
gigabit Ethernet	oui
10 Gigabit Ethernet	non
nombre de port 10/100/1000 Mbps RJ45	5
nombre de port 100 Mbps SC	0
type de connection électrique	connecteur Push-In
affichage LED	P1, P2, ALM, 4xPoE, 4x10/100M, 4xData
section du connecteur	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
longueur de la bande de fil	9 mm

données techniques

type de tension	DC
température de fonctionnement minimale	-40 °C
fonctionnement maximal Température de fonctionnement	70 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	85 °C
humidité relative min.	5 %
humidité relative max.	95 %
poids	350 g
alimentation électrique redondante	2 alimentations


circuit d'alimentation

type de tension	DC
tension de fonctionnement minimale	12 V
tension de fonctionnement max.	52 V
tension d'entrée PoE (802.3af)	45V - 52V
tension d'entrée PoE+ (802.3)	51V - 52V
courant d'entrée, max.	2,6 A
consommation max.	< 130 W

dimensions

profondeur	89,6 mm
largeur	45,4 mm
hauteur	110 mm
poids	350 g

dessin technique



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2017	Tag/ Date	Name
	gezeichnet drawn	26.07.	Koetzner
Maßstab/Scale	geprüft checked		
	Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.0131.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 045001__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/ Title
Teilespezifikation /
Component specification
IP SWITCH / IP SWITCH
wienet UMS 5G-4PoE

83_040_0131_001K_2 CADW4033 Koetzner 2017-09-01T07:17:14 1.000