fiche produit

article n° 83.040.1283.0

commutateur IP WIENET UMS 8G-C



article n°	83.040.1283.0
EAN	4049088600999
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

c UL us LISTED

données techniques

type de montage	rail DIN
classe de protection (IP)	IP30
matériau du boîtier	métal
gérable	non
Ethernet	oui
alimentation par Ethernet	non
Fast Ethernet	oui
gigabit Ethernet	oui
nombre de port 10/100 Mbps RJ45	0
diagnostique LED	alimentation / état de la liaison / données / débit de données
10 Gigabit Ethernet	non
nombre de port 10/100/1000 Mbps RJ45	8
nombre de port 100 Mbps SC	0
type de connection électrique	connexion à vis
affichage LED	PWR1, PWR2, P-Fail
section du connecteur	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
longueur de la bande de fil	8 mm

données techniques

type de tension	DC
température de fonctionnement minimale	-10 °C
fonctionnement maximal Température de fonctionnement	60 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	85 °C
humidité relative min.	10 %
humidité relative max.	95 %
poids	450 g

alimentation électrique redondante	2 alimentations


circuit d'alimentation

type de tension	DC
tension de fonctionnement minimale	12 V
tension de fonctionnement max.	48 V
courant d'entrée, max.	1,5 A
consommation max.	< 5,8 W

dimensions

profondeur	95 mm
largeur	30 cm
hauteur	140 cm
poids	450 g

dessin technique



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express autorization is prohibited.

Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2021	Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	22.02.	Koetzner
	Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.1283.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 047391__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type	Benennung/ Title
	Teilespezifikation / Component specification WIENET IP SWITCH UMS 8G-C

83__040__1283__0__01K__1 CADW5014 Koetzner 2021-02-26T13:27:55 1.000