Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.040.1283.0

IP-Switch WIENET UMS 8G-C

Unmanaged Switch mit 8 Gigabit Ethernt (10/100/1000 Mbit/s) Ports, schmale Bauform



Art. Nr.	83.040.1283.0
EAN	4049088600999
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

c UL us LISTED

Technische Daten

Montageart	Hutschiene
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Managebar	nein
Ethernet	ja
Power over Ethernet	nein
Fast Ethernet	ja
Gigabit Ethernet	ja
10/100 Mbps RJ45-Ports	0
Diagnose LEDs	Power/Linkstatus/Daten/Datenrate
10 Gigabit Ethernet	nein
10/100/1000 Mbps RJ45-Ports	8
100 Mbps SC-Ports	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
LED-Anzeige	PWR1, PWR2, P-Fail
Anschlussquerschnitt	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Abisolierlänge	8 mm

Technische Daten

Spannungsart	DC
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	85 °C
Relative Feuchte min.	10 %
Relative Feuchte max.	95 %
Nettogewicht	450 g

Redundante Stromversorgung	2 Einspeisungen


Versorgungskreis

Spannungsart	DC
Betriebsspannung min.	12 V
Betriebsspannung max.	48 V
Eingangsstrom, max.	1,5 A
Leistungsaufnahme max.	< 5,8 W

Abmessungen

Tiefe	95 mm
Breite	30 cm
Höhe	140 cm
Gewicht	450 g

Technische Zeichnung



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express autorization is prohibited.

Qu – PEE 12/92

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2021 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet / drawn: 22.02. Koetzner	83.040.1283.0 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 047391__01K.DCD	Ersatz für/ Replacement for:		
Index / Datum/ Blatt Date/ Sheet	wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification WIENET IP SWITCH UMS 8G-C
Änderung/ Revision			

83_040_1283_0_01K_1 CADW5014 Koetzner 2021-02-26T13:27:55 1.000