

Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.040.1256.0

IP-Switch WIENET UMS 5-C-4G-1SFP-W

Unmanaged Switch mit 4 Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) und 1 SFP Port, schmale Bauform, Erweiterter Temperaturbereich



Art. Nr.	83.040.1256.0
EAN	4049088600968
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Montageart	Hutschiene
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Managebar	nein
Ethernet	ja
Power over Ethernet	nein
Fast Ethernet	ja
Gigabit Ethernet	ja
10/100 Mbps RJ45-Ports	0
Diagnose LEDs	Power/Linkstatus/Daten/Datenrate
10 Gigabit Ethernet	nein
10/100/1000 Mbps RJ45-Ports	4
100 Mbps SC-Ports	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
LED-Anzeige	PWR1, PWR2, P-Fail, LNK/ACT
Anschlussquerschnitt	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Abisolierlänge	8 mm

Technische Daten

Spannungsart	DC
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	85 °C
Relative Feuchte min.	10 %
Relative Feuchte max.	95 %
Nettogewicht	450 g

Redundante Stromversorgung	2 Einspeisungen
----------------------------	-----------------

Versorgungskreis

Spannungsart	DC
Betriebsspannung min.	12 V
Betriebsspannung max.	48 V
Eingangsstrom, max.	1,5 A
Leistungsaufnahme max.	< 2,5 W

Abmessungen

Tiefe	95 mm
Breite	30 mm
Höhe	140 mm
Gewicht	450 g

O



11