Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.040.1252.0

IP-Switch WIENET UMS 4-C-2SC-FM

Unmanaged Switch mit 4 Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), 2 Multimode SC Ports, schmale Bauform



Art. Nr.	83.040.1252.0
EAN	4049088600951
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

c UL us LISTED

Technische Daten

Montageart	Hutschiene
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Managebar	nein
Ethernet	ja
Power over Ethernet	nein
Fast Ethernet	ja
Gigabit Ethernet	nein
10/100 Mbps RJ45-Ports	4
Diagnose LEDs	Power/Linkstatus/Daten/Datenrate
10 Gigabit Ethernet	nein
10/100/1000 Mbps RJ45-Ports	0
100 Mbps SC-Ports	2
LWL-Ports	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
LED-Anzeige	PWR1, PWR2, P-Fail; LNL/ACT
Anschlussquerschnitt	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Abisolierlänge	8 mm

Technische Daten

Spannungsart	DC
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	85 °C
Relative Feuchte min.	5 %
Relative Feuchte max.	95 %

Nettogewicht	700 g
Redundante Stromversorgung	2 Einspeisungen


Versorgungskreis

Spannungsart	DC
Betriebsspannung min.	12 V
Betriebsspannung max.	48 V
Eingangsstrom, max.	1,5 A
Leistungsaufnahme max.	< 6,5 W

Abmessungen

Tiefe	95 mm
Breite	36,6 mm
Höhe	140 mm
Gewicht	700 g

Technische Zeichnung



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Qu - PEE 12/92

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2021	Tag/ Date	Name
	gezeichnet drawn	22.02.	Koetzner
Maßstab/Scale	Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.1252.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 047351__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type	Benennung/ Title
	Teilespezifikation / Component specification WIENET IP SWITCH UMS 4-C-2SC-FM

83__040__1252__0__01K__1 CADW5014 Koetzner 2021-02-26T13:15:09 1.000