fiche produit

article n° 83.040.1600.0

commutateur IP WIENET UMS 8-W-M12



article n°	83.040.1600.0
EAN	4049088601200
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

c UL US LISTED

données techniques

type de montage	autre
classe de protection (IP)	IP67
matériau du boîtier	métal
gérable	non
Ethernet	oui
alimentation par Ethernet	non
Fast Ethernet	oui
gigabit Ethernet	non
diagnostique LED	alimentation / état de la liaison / données / débit de données
10 Gigabit Ethernet	non
nombre de port 100 Mbps SC	0
type de connection électrique	autre
affichage LED	PWR1, PWR2, LNK/ACT

données techniques

type de tension	DC
température de fonctionnement minimale	-40 °C
fonctionnement maximal Température de fonctionnement	75 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	85 °C
humidité relative min.	5 %
humidité relative max.	95 %
poids	700 g
alimentation électrique redondante	2 alimentations

circuit d'alimentation


type de tension	DC

tension de fonctionnement minimale	12 V
tension de fonctionnement max.	48 V
courant d'entrée, max.	1,5 A
consommation max.	< 2,5 W

dimensions

profondeur	32,2 mm
largeur	62 mm
hauteur	194 mm
poids	700 g

dessin technique



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts, sofern nicht ausdrücklich gestattet, ist untersagt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express autorization is prohibited.

Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2021	Tag/ Date	Name
	gezeichnet drawn	22.02.	Koetzner
Maßstab/Scale	Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.1600.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 047401__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type	Benennung/ Title
	Teilespezifikation / Component specification WIENET IP SWITCH UMS 8-W-M12

83_040__1600__0__01K__1 CADW5014 Koetzner 2021-02-26T13:34:27 1.000