

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.207.3003.0

Cavo preconfezionato GST18i4KSB- 15 30TR01

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero,
Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente
nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità
Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm²,
Colore della codifica / inserto rosso



Nr. Art.	92.207.3003.0
EAN	4049088314728
Quantità per ordine	20 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 2
Resistenza di contatto	34,6 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	rosso
Marcatura del polo	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP40
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	9,2 mm
Tipo di cavo	Presca - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Connettore GST18i4
Esecuzione lato 2	Terminale libero

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	1,405 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	3 m
------------------	-----

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN	

F

A schematic diagram of a four-cylinder engine. The cylinders are arranged in a row, with each cylinder having a piston and connecting rod. A large 'X' is drawn above the engine block.

X

Technical drawing of a cable assembly. The drawing shows a cross-section of the assembly on the left, which includes a braided shield and a central conductor. A dimension line on the left indicates a height of 15. The assembly is shown in a perspective view on the right, with a break in the middle indicated by a dashed line.

Buchsenteilteil, tomatenrot
female connector, tomato red

H05VV-F4G1,5
schwarz/black

4x ultraschallverdichtet
ultrasonically welded

$L \pm 3\%$
Gesamtlänge/total length

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.