

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.944.0153.5

Connettori GST18I4F S2 ZR1 TR01

gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 4, Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 9,5 - 11,5 mm, Colore della codifica / inserto rosso



Nr. Art.	92.944.0153.5
EAN	4049088254949
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 2
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	rosso
Marcatura del polo	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	3013

Dati di connessione

Diametro cavo max.	11,5 mm
Diametro cavo	9,5 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	1,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	2
Lunghezza sguainatura	53 mm
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a molla
Grado di protezione (IP)	IP40
Nota per il tipo di attacco	I conduttori flessibili e multifilari richiedono una guaina terminale del cavo

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
--------------------------	------------

Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,156 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato

Dimensioni

Lunghezza	75 mm
larghezza	42,25 mm
Altezza	17 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
92.943.0153.5	Connettori GST18I4F B2 ZR1 TR01	geis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 9,5 - 11,5 mm, Colore della codifica / inserto rosso
92.043.0158.5	Connettore da pannello GST18I4L B1H TR01	geis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 4, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto rosso, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in ad angolo retto, Marcatura del polo 2, N, PE, 1, Codifica meccanica Codice 2, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,037 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 24 mm, Altezza 13 mm, larghezza 38 mm
92.207.1000.0	Cavo preconfezionato GST18I4KSBS 15 10TR01	geis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso
92.207.1004.0	Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 15 10TR01	geis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso