

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.207.6004.0

Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 15 60TR01

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero,
Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente
nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità
Eca, Lunghezza totale 6 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm²,
Colore della codifica / inserto rosso



Nr. Art.	92.207.6004.0
EAN	4049088314933
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 2
Resistenza di contatto	68,8 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	rosso
Marcatura del polo	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP40
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	9,2 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Spina GST18I4

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	2,691 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	6 m
------------------	-----

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN	

A
B

C	D
---	---

	E	
--	---	--

F



	A
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
M1	
M2	
M3	
L	
G	
i	
11.	
12.	
1.	

92_207_050410_01K_1	CADW3027	Duetsch	2015-05-29T13:31:55	1.000	3	4	5	6	QU-MEE-01/14 -
---------------------	----------	---------	---------------------	-------	---	---	---	---	----------------