Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.207.8003.0

# Cavo preconfezionato GST18I4KSB- 15 80TR01

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 8 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 92.207.8003.0 |
| EAN | 4049088314773 |
| Quantità per ordine | 5 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 2 |
| Resistenza di contatto | 91,6 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | rosso |
| Marcatura del polo | 2, N, PE, 1 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale conduttore | 1,5 mm² |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H05VV-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 9,2 mm |
| Tipo di cavo | Presa - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Connettore GST18i4 |
| Esecuzione lato 2 | Terminale libero |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Trattamento superficie | stagnato |
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 60 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 3,545 kWh/St |
| Classe di infiammabilità | Eca |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 8 m |

## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | |
| 05.566.9153.0 | Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN | |

Disegno tecnico




| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: tomatenrot) exampel (colour: tomato red) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 92.207.XX03.0 | XX in dm-Schritten | 92.207.1003.0 = 10dm/L= 1000mm | GST18I4KSB- 15 10TR01 |
| U2.207.XX03.0 | XX in m-Schritten | U2.207.1203.0 = 12 m/L=12000mm | GST18I4KSB- 15 X12TR01 |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.**
**Additional data see CATALOG or eCatalog.**

**www.wieland-electric.com**
**eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

| | Name | Tag/Date |
|---|---|---|
| 2015 | | |
| gezeichnet drawn | Dütsch T. | 29.05. |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.207.0503.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1814 KSB- 15 ...TR01

Benennung/Title:
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Buchse/female - freies Ende/free end
Schraubanschluss/screw connection 250V 1,5qmm

92_207_0503.0_01K_1 CADW3027 Duetsch 2015-05-29T13:36:20 1.000

QU-MEE-01/14 -