

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.207.6003.0

### Cavo preconfezionato GST18i4KSB- 15 60TR01

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero,  
Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente  
nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità  
Eca, Lunghezza totale 6 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm²,  
Colore della codifica / inserto rosso



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 92.207.6003.0 |
| EAN                 | 4049088314759 |
| Quantità per ordine | 10 Pezzo      |

### Certificati/Approvazioni



### Dati tecnici

#### Generale

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Corrente nominale                   | 16 A                                                 |
| Tensione nominale                   | 250 V / 400 V                                        |
| Tensione nominale di tenuta         | 4 kV                                                 |
| Grado di inquinamento               | 2                                                    |
| Codifica meccanica                  | Codice 2                                             |
| Resistenza di contatto              | 68,8 mOhm                                            |
| Bloccabile                          | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto     | rosso                                                |
| Marcatura del polo                  | 2, N, PE, 1                                          |
| Colore della custodia con serracavo | Nero                                                 |

#### Esecuzione

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Sezione nominale conduttore     | 1,5 mm²                        |
| Grado di protezione (IP)        | IP40                           |
| Lunghezza di spelatura          | 9 mm                           |
| Lunghezza sguainatura           | 35 mm                          |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo                    | H05VV-F                        |
| Colore del cavo                 | Nero                           |
| Diametro cavo max.              | 9,2 mm                         |
| Tipo di cavo                    | Presca - terminale libero      |
| Tipo di cavo preconfezionato    | Cavo di connessione            |
| Esecuzione lato 1               | Connettore GST18i4             |
| Esecuzione lato 2               | Terminale libero               |

**Materiale**


|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Trattamento superficie                                      | stagnato     |
| Privo di alogeni                                            | No           |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa           | 60 °C        |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C       |
| Carico di infiammabilità                                    | 2,689 kWh/St |
| Classe di infiammabilità                                    | Eca          |

**Dimensioni**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Lunghezza totale | 6 m |
|------------------|-----|

**Accessori**

| Nr. Art.      | Tipo                                    | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS                     |             |
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW                     |             |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW  |             |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS  |             |
| 05.566.9153.0 | Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN |             |



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.