Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.044.0058.0

# Conector de empotrar GST18I4L S1H WS

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 4, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 92.044.0058.0 |
| EAN | 4015573425156 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Blanco |
| Marcaje de polos | 2, N, PE, 1 |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Terminaciones por polo | 1 |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tipo | macho |
| Tipo de conexión | Conexión soldada |
| Ángulo del conector | Cuadrado |
| Inclinación | 90 ° |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Componente empotrado | Conexión soldada |

**Material**

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0,035 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superfície final | Zincado |

**Dimensiones**


| | |
|---|---|
| Longitud | 24 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Altura | 13 mm |

## Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 05.590.4556.0 | Bloqueo GST18 WS | |
| 05.590.4556.1 | Bloqueo GST18 SW | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | |
| 05.566.9153.0 | Tapón GST18I4 BUCHSEN | |

Dibujo técnico




Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| Teilenummer part number | Farbe colour | Typ type |
|---|---|---|
| 92.044.0058.0 | weiß/white | GST18I4L S1H ws |
| 92.044.0058.1 | schwarz/black | GST18I4L S1H sw |

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2006 | | |
| gezeichnet / drawn | 18.12. | Schmitt J. |
| geprüft / checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.044.0058.0 01K | Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Änderung/Revision: a, 10.07.2013/ Index, Datum / Blatt / Date / Sheet

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title: MALE CONNECTOR
STECKERTEIL (a)
Lötanschluß, horizontal/soldered conn. horizontal
250V AC 20A

92044005801K_2 CADW3030 Lunz 2013-07-10T11:28:54 1.000

OU-PEM-08/91