Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.944.3053.0

Conector GST18I4S S1 ZR1 WS

gesis® CLASSIC Conector, número de polos 4, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,8 - 11,5 mm, color de codificación Blanco



Artículo Nº	92.944.3053.0
EAN	4015573785618
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Capota	Sí
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Blanco
Codificación del polo	2, N, PE, 1
Color de la capota	Blanco
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9016

Datos de conexión

Diámetro del cable máx.	11,5 mm
Diámetro del cable mín.	6,8 mm
Sección del conductor rígido mm² máx.	2,5 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,75 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	2,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	0,75 mm²
Terminaciones por polo	2
Desforrado de manguera	38,5 mm
Desforrado del conductor	7 mm

Tipo

Tipo	macho
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Grado de protección (IP)	IP40

Material

Material de la carcasa	Poliamida

Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,122 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Zincado

Dimensiones

Longitud	69,4 mm
Anchura	38 mm
Altura	15 mm

Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Tapón GST18I4 BUCHSEN	

Montaje


Artículo Nº	Tipo	Descripción
92.943.3053.0	Conector GST18I4S B1 ZR1 WS	gesis® CLASSIC Conector, número de polos 4, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,8 - 11,5 mm, color de codificación Blanco
92.043.0058.0	Conector de empotrar GST18I4L B1H WS	gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco
92.043.0158.0	Conector de empotrar GST18I4L B1H GR01	gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Gris Claro
92.207.1000.2	Cable de conexión GST18I4KSBS 15 10WS	gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
92.207.1004.2	Cable de conexión GST18I4KS-S 15 10WS	gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
92.207.1003.0	Cable de conexión GST18I4KSB- 15 10TR01	gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Rojo tomate


Dibujo técnico


Auslieferungszustand: unmontiert
/delivery condition: unmounted




montierter Zustand
/mounted state









Teilenummer /part number	Farbe /colour	Typ /type
92.944.3053.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I4S S1 ZR1 WS
92.944.3053.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I4S S1 ZR1 SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz System Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
Farbe /colour:
siehe Tabelle
/see table

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Gfl./Srf. mm²

Tag/Date: 06.11.2025
Name: Gähl M.
gezeichnet (drawn)
Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.944.3053.0 13K
Index:
Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type:
Benennung/Title:
STECKERTEIL+ZE
/male connector with strain relief
250/400V AC 20A 2,5mm²

wieland

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung / Revision

2025-11-06 11:03:44 1.000

01-QU-RD-32/21