Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.207.1004.3

Cable de conexión GST18I4KS-S 15 10GR01

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Gris Claro



Artículo Nº	92.207.1004.3
EAN	4015573569287
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 2
Resistencia de continuidad	11,8 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Gris Claro
Marcaje de polos	2, N, PE, 1
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	9,2 mm
Versión del cable	Macho - terminal libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector GST18i4

Material

Superfície final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,551 kWh/St
Certificación CPR	Eca


Dimensiones

Longitud total	1 m


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Tapón GST18I4 BUCHSEN	

Dibujo técnico



	Pol pole	Aderfarbe colour of core
ⓐ	L2	schwarz / black
	N	blau / blue
	⏚	grün-gelb / green-yellow
ⓐ	L1	braun / brown



ⓓ Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X" Stecker male	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	1 PE N 2	schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey	1 PE N 2	schwarz black

ⓒ

ⓓ

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.207.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.207.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18I4KS-S 15 10SW
U2.207.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.207.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST18I4KS-S 15 X10SW

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

ⓑ

Typ/type: GST18I4KS-S 15 .. SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey

Änderung/Revision	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	
	/		
	/		
e	27.01.2012/		
d	10.02.2006/		
c	04.07.2005/		
b	08.02.2005/		
a	09.09.2004/		

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2004	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn		14.05.	Schmitt J.
geprüft / checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Stecker/male - freies Ende/free end 1,5qmm
Schraubanschluß/screw connection 250V

Zeichnung Nr./Drawing No. T 92.207.0504.1 01K Index e

Maße in mm/Dimensions are in mm

OU-PEM-08/91

92207C0401K_2 CADM2037 dueson 2012-02-01T13:28:11 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document as well as the data or topics contained therein may not be duplicated or disseminated to others without express authorization of its owners. communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig