Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.061.4853.6

Steckverbinder RST20I6S B1 ZR6 TB04

RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 6, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 8 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau



Art. Nr.	96.061.4853.6
EAN	4049088597398
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Leiter mit 2,5 mm² nur ohne Aderendhülse3 Pole max. 20A, 3 Pole max. 5A

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, 1, 2, Ls
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5018

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	13 mm
Kabeldurchmesser min.	8 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	1,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	0,2 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.	0,2 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	37 mm
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	102 mm
Breite	35,4 mm
Höhe	35,4 mm


Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.589.0000.7	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i7/6 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
Z5.569.5253.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i7/6 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz

Baugruppen


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
96.062.6353.6	Geräteanschluss RST20I6S S1 M02V TB04	RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M32, Polzahl 6, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
9L.062.6353.6	Geräteanschluss RST20I6S 21 M02V TB04	RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M32, Polzahl 6, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
96.062.4853.6	Steckverbinder RST20I6S S1 ZR6 TB04	RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 6, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 8 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau


Technische Zeichnung










Auslieferungszustand
/delivery status





Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type		Kodierung/ coding
96.071.4853.0	RST20I7S B1 ZR7	GL	
96.071.4853.1	RST20I7S B1 ZR7	SW	
9L.071.4853.0	RST20I7S 11 ZR7	GL	
9L.071.4853.1	RST20I7S 11 ZR7	SW	
96.071.4853.9	RST20I7S B1 ZR7	BL07	
9L.071.4853.9	RST20I7S 11 ZR7	BL07	
96.061.4853.6	RST20I6S B1 ZR7	TB04	
9L.061.4853.6	RST20I6S 11 ZR7	TB04	
96.071.4853.6	RST20I7S B1 ZR7	TB04	
9L.071.4853.6	RST20I7S 11 ZR7	TB04	

● Polverschluss
/pole cap



Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	12.10.2020	Neudecker
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 96.071.4853.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/		
/		
/		
/		
/		
/		
a	08.02.2021 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20I

Bennenung/Title:
BU_SCHRAUB
ohne Drahtschutz
/female, screw connection without wire protection

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.