Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.452.20D4.6

Konfektionierte Leitung RST16I5KS-S 15D 20TB04

RST® MINI Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Dca s1 d2 a1, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau



Art. Nr.	46.452.20D4.6
EAN	4049088533082
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	23,55 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, 1, 2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,8 mm
Kabeldurchmesser max.	10,4 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker

Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,145 kWh/St
Brandklasse	Dca s1 d2 a1

Abmessungen

Gesamtlänge	2 m