

Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.453.0533.1

Konfektionierte Leitung RST16I5KSB- 25G 05SW07

RST® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende,
Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V,
Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Brandklasse Eca,
Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe /
Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	46.453.0533.1
EAN	4049088604683
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	4,17 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	13,5 mm
Kabeldurchmesser max.	13,9 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende

Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,731 kWh/St
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------

