fiche produit

article n° 9L.071.4853.6

connecteur RST20I7S 11 ZR6 TB04

RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 7, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 8 - 13 mm, joint oui, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise



article n°	9L.071.4853.6
EAN	4049088597428
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5Aconducteur 2,5 mm² seulement sans emboutn'utilisez qu'un seul composant avec joint de contact, que ce soit la partie femelle ou la partie mâle.

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
Marquage de pôle	L, N, PE, 1, 2, 3, 4
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5018

données de connexion

diamètre du câble max.	13 mm
diamètre du câble min.	8 mm
section de raccordement solide mm² max.	1,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,2 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,2 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de dégainage	37 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
joint	oui

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	102 mm
largeur	35,4 mm
hauteur	35,4 mm


accessoires


article n°	type	description
99.589.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	
Z5.569.5253.1	bouchon pour connecteur femelle SW	

modules compatibles


article n°	type	description
96.072.6353.6	connexion de périphériques RST20I7S S1 M02V TB04	RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M32, nombre de pôles 7, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise


dessin technique










Auslieferungszustand
/delivery status





Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type		Kodierung/ coding
96.071.4853.0	RST20I7S B1 ZR7	GL	
96.071.4853.1	RST20I7S B1 ZR7	SW	
9L.071.4853.0	RST20I7S 11 ZR7	GL	
9L.071.4853.1	RST20I7S 11 ZR7	SW	
96.071.4853.9	RST20I7S B1 ZR7	BL07	
9L.071.4853.9	RST20I7S 11 ZR7	BL07	
96.061.4853.6	RST20I6S B1 ZR7	TB04	
9L.061.4853.6	RST20I6S 11 ZR7	TB04	
96.071.4853.6	RST20I7S B1 ZR7	TB04	
9L.071.4853.6	RST20I7S 11 ZR7	TB04	

● Polverschluss
/pole cap



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index
	/		gezeichnet drawn	12.10.2020	Neudecker	T	96.071.4853.0 13K	a
	/	Maßstab / Scale 1:1	geprüft checked					
	/		Normgepr. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm		
	/	Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:					
	/		Type	Bennenung/Title				
a	08.02.2021 /	wieland www.wieland-electric.com	RST20I	BU_SCHRAUB				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			ohne Drahtschutz				
Änderung / Revision				/female, screw connection without wire protection				