Data sheet del prodotto

Nr. Art. Z7.250.5227.0

Ponte di parallelo IVB WRT 6-2



Nr. Art.	Z7.250.5227.0
EAN	4049088144035
Quantità per ordine	100 Pezzo


Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	Nero
Passo	11 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	2
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo

Disegno tecnico



Teile - Nr. *part - no.*	Polz. *poles*	Typ *type*	L	l
Z7.250.5227.0	2	IVB WRT 6-2	17	11
Z7.250.5327.0	3	IVB WRT 6-3	28	22
Z7.250.5427.0	4	IVB WRT 6-4	39	33

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach QU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document QU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	06.11.	Schmitt
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T Z7.250.5227.0 01K

Index

Maßstab/Scale: 1:1

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTEG
isoliert
insulated jumper bar

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

Z7250227001K_2 CADM2035 Schmitt 2012-11-06T06:48:39 1.000

QU-PEM-08/91b