
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.203.0055.0

Morsetto passante WTP 2,5/4



Nr. Art.	56.203.0055.0
EAN	4049088181153
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm²
Colore	grigio
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Anschlussart	Attacco ad innesto
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Dati tecnici

Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	47 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	Attacco ad innesto
Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto
Sezione minima cavo rigido	0,2 mm²
Massima sezione cavo rigido	4 mm²

Sezione minima cavo flessibile	0,2 mm²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm²
Sezione minima cavo semirigido	0,2 mm²
Massima sezione cavo semi-rigido	4 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	0,2 mm²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	4 mm²
Lunghezza di spelatura	11 mm


Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	24-12 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	30 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	22-12 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	20 A


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.344.2355.8	Copertura con simbolo di pericolo AD WTP 2,5	
07.312.6755.0	Piastrina di chiusura APFN 2,5 /35	
07.312.6855.0	Piastrina di separazione TWFN 2,5 /35	
05.564.3755.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

Disegno tecnico







M 1:1
scale 1:1

Teile - Nr. part - no.	Farbe colour	Typ type
56.203.0055.0	grau *grey*	WTP 2,5/4
56.203.0055.1	schwarz *black*	WTP 2,5/4 BLACK
56.203.0055.2	weiß *white*	WTP 2,5/4 WHITE
56.203.0055.4	oxidrot *oxide red*	WTP 2,5/4 OXIDE RED
56.203.0055.5	rot *red*	WTP 2,5/4 RED
56.203.0055.6	lichtblau *light blue*	WTP 2,5/4 BLUE
56.203.0055.7	grün *green*	WTP 2,5/4 GREEN
56.203.0055.8	gelb *yellow*	WTP 2,5/4 YELLOW
56.203.0055.9	orange *orange*	WTP 2,5/4 ORANGE

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

	/		Werkstoff/Material	2012	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		-	gezeichnet drawn	25.09.	Lang O.	T 56.203.0055.0 01K	d
	/	Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-		
d	17.04.2015/	2:1		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
c	12.11.2014/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
b	27.03.2014/			Type	Benennung/Title			
a	19.03.2014/	wieland www.wieland-electric.com		siehe Tabelle see table	FEED_THROUGH_TB Durchgangsklemme Push In Terminal			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision								

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Copying as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig