
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.735.0053.6

Morsetto passante WKF 35/35 BLAU



Nr. Art.	56.735.0053.6
EAN	4015573732223
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	35 mm²
Colore	blu
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	16 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Dati tecnici

Corrente nominale	125 A
Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	99,9 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla

Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	2,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	10 mm²
Sezione minima cavo flessibile	2,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	35 mm²
Sezione minima cavo semirigido	16 mm²
Massima sezione cavo semi-rigido	35 mm²
Lunghezza di spelatura	25 mm


Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	12-2 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	120 A
Field wiring di corrente	120 A
Sezione CSA	12-2 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	120 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.285.6227.0	Spina di collegamento IVB WKF 35-2	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.9253.8	Copertura con simbolo di pericolo ADF 35/5	
04.242.8053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 8 / 10	

Disegno tecnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Technische Daten
/technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V /rated voltage	800	600	600
Bemessungsstrom A /rated current	125	115	115
Anschlussbereich max. mm²/AWG /connection range	35	2	2
Bemessungsquerschnitt 35mm² /rated cross-section 35mm²			
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 /flamability rating UL 94 V-0			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III /pollution deggree 3/overvoltage category III			

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Teile-Nr. /part number	Typ / type	Farbe / colour
56.735.0053.0	WKF 35/35	kieselgrau, ähnl. RAL 7032 / silicic gray, similar RAL 7032
56.735.0053.6	WKF 35/35 blau	lichtblau, ähnl. RAL 5012 / light blue, similar RAL 5012

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material: PA 6.6

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	26.02.2004	Postler F.
Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 56.735.0053.0 01K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	01.02.2022 /	

wieland

Type

Benennung/Title

DURCHGANGSKLEMME

through terminal

Federkraftanschluss / spring clamp connection

2023-02-10 10:25:18 1.000

01-QU-RD-32/21