
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 39.703.0153.0

Morsetto passante WKF2,5/M / F



Nr. Art.	39.703.0153.0
EAN	4015573424517
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	5 mm
Custodia isolante	PA66
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di montaggio	Montaggio diretto
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Montaggio diretto
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V2
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	24 A
Tensione nominale	800 V
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	36 mm

Dati di connessione


Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla


Sezione minima cavo rigido	0,13 mm²
Massima sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	11 mm


Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	20 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	24-12 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	20 A

Disegno tecnico







weitere Daten siehe Katalog

further data see katalog

Teile-Nr part-no.	Farbe colour	Type type
39.703.0153.0	grau/gray	WKF2,5/M/F
39.703.0153.6	blau/blue	WKF2,5/M/F BLAU
39.703.0153.9	orange/orange	WKF2,5/M/F ORANGE

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document OU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet / drawn	06.12.	Bauer F.
geprüft / checked	-	-
Normgeprüft / Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 39.703.0153.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: Typ WKF 2,5 /M/F..

Benennung/Title: DURCHGANGSKLEMME
Federkraftanschluß 2,5mm²
feed-through block, spring clamp connection

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

OU-PEM-08/91

39703015300IK_4 C4DW1032 Bauer 2006-12-06T09:26:26 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /£ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /£ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig