fiche produit

article n° 46.423.5033.1

assemblage de câbles RST16I2KSB- 25G 50BR03

RST® MINI câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	46.423.5033.1
EAN	4049088603303
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	34,95 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage de pôle	L, N
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	2,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	10,2 mm
diamètre du câble max.	11,7 mm
type de câble	douille - extrémité libre

type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
blindé	non


matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	4,932 kWh/St


dimensions

longueur totale	5 m

dessin technique



N = blau/blue
L = braun/brown



Kodierung/coding C1
250V / schwarz/black

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel exampel	Typ type
46.423.XX33.1	XX in dm-Schritten	46.423.1033.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1612KSB- 25 10SW03

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.
www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	05.03.2021	Duetsch T.

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.423.0033.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type: RST1612

Bennenung/Title: KONFEKT. LEITUNG
Schraubanschluss ohne Drahtschutz
/screw-connection without wire protection

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.