Data sheet del prodotto

Nr. Art. Z7.261.1427.0

Spina di collegamento IVB WKF 4 - 4



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | Z7.261.1427.0 |
| EAN | 4015573362178 |
| Quantità per ordine | 10 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

ATEX SEV-Ex

## Dati tecnici


**Generale**

| | |
|---|---|
| Colore | giallo |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Passo | 6 mm |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 4 |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di parallelo |

## Montaggio

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| Z7.261.1527.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 5 | |
| Z7.261.1627.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 6 | |
| Z7.261.1727.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 7 | |
| Z7.261.1827.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 8 | |
| Z7.261.1927.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 9 | |
| Z7.261.2027.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 10 | |

Disegno tecnico




| Teile-Nr. part nr. | Pol-zahl poles | L-0,2 | l±0,05 | Typ type |
|---|---|---|---|---|
| Z7.261.12MM.0 | 2 | | | IVBWKF 4 - 2 |
| Z7.261.13MM.0 | 3 | 17,8 | 12 | IVBWKF 4 - 3 |
| Z7.261.14MM.0 | 4 | 23,8 | 18 | IVBWKF 4 - 4 |
| Z7.261.15MM.0 | 5 | 29,8 | 24 | IVBWKF 4 - 5 |
| Z7.261.16MM.0 | 6 | 35,8 | 30 | IVBWKF 4 - 6 |
| Z7.261.17MM.0 | 7 | 41,8 | 36 | IVBWKF 4 - 7 |
| Z7.261.18MM.0 | 8 | 47,8 | 42 | IVBWKF 4 - 8 |
| Z7.261.19MM.0 | 9 | 53,8 | 48 | IVBWKF 4 - 9 |
| Z7.261.20MM.0 | 10 | 59,8 | 54 | IVBWKF 4 - 10 |

| | |
|---|---|
| MM | |
| 27 | Katalogteil<br>catalogue part |
| 97 | spezielle Verpackung<br>special packing |

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | / | | Werkstoff/Material | 2001 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. Z7.261.1227.0 01K Index c |
| | / | | | gezeichnet drawn | 04.07. | TRESCHAN | |
| | / | Maßstab/Scale 2:1 | | geprüft checked | - | - | |
| | / | | | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm |
| c | 15.12.2015/ | Vol. mm³ | Ofl./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: | | | |
| b | 24.01.2006/ | | | Type | Benennung/Title | | |
| a | 26.07.2005/ | wieland www.wieland-electric.com | | Typ IVB WKF 4 - .. | VERBINDUNGSSTECKER insulated jumper bar | | |
| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | | | | | | |
| Änderung/Revision | | | | | | | |

Z72611227001K_2 CADW3028 Treschan 2015-12-15T15:31:34 1.000 3 QU-MEE-01/14 -