

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 55.703.1053.0

Morsetto passante WKF2,5/MD/15



Nr. Art.	55.703.1053.0
EAN	4015573375529
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm ²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	4
Larghezza/passso	10 mm
Custodia isolante	PA66
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di montaggio	Guida DIN 15 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Guida DIN 15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V2
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	24 A
Tensione nominale	800 V
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	36 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla

Sezione minima cavo rigido	0,13 mm ²
Massima sezione cavo rigido	4 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	20 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	24-12 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	20 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
98.090.0015.0	Guida TS 15 PERF - l:2000mm	
07.312.2953.0	Piastrina di chiusura APF 2,5 / M..	
07.312.2953.6	Piastrina di chiusura APF 2,5 / M.. BLAU	
07.312.2953.9	Piastrina di chiusura APF 2,5 / M.. ORANGE	

