
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.510.1155.6

Morsetto passante WKI 10 / U BL/V0



Nr. Art.	57.510.1155.6
EAN	4015573570726
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	10 mm²
Colore	blu
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	10 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN / Guida G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	57 A
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	58 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite

Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	1,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	10 mm²
Sezione minima cavo flessibile	1 mm²
Massima sezione cavo flessibile	10 mm²
Sezione minima cavo semirigido	16 mm²
Massima sezione cavo semi-rigido	16 mm²
Lunghezza di spelatura	18 mm
Coppia di serraggio conduttore	2 Nm


Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	16-6 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	65 A
Field wiring di corrente	65 A
Sezione CSA	16-6 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	70 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.283.2227.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 2	
Z7.283.2327.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 3	
Z7.283.2427.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 4	
Z7.283.2527.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 5	
Z7.283.2627.0	Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 6	
98.190.0000.0	Guida TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Guida TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Guida TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Guida TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.9455.0	Piastrina di chiusura API 10 - 16/V0	
07.311.9455.6	Piastrina di chiusura API 10 - 16 BLAU/V0	

Disegno tecnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

* = spezielle Verpackung
specific package

	Teile.-Nr. Part-number	Farbe colour	Typ type
	57.510.1155.0	grau/grey	WKI 10/U /VO
	57.510.1155.6	blau/blue	WKI 10/U BL/VO
	57.510.1155.7	grün/green	WKI 10/U GE/VO
*	57.510.1195.0	grau/grey	WKI 10/U /VO
*	57.510.1195.6	blau/blue	WKI 10/U BL/VO

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
		Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
		x		Entworfen	22.10.	Schmitt J.	57.510.1155.0 01K	
				Geprüft	-	-		
		Vol. mm³	Oft. mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
			wieland Elektrische Verbindungen				Benennung DURCHGANGSKLEMME Modular terminal	
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

575101155001K_4 CAD\028 Schmitt 2004-10-25T12:16:06 1.000

OU-PEM-08/91