
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.203.9553.0

Morsetto di installazione WKIS 2,5 NT-D-SL



Nr. Art.	56.203.9553.0
EAN	4015573852181
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm²
Colore di base	grigio
Numero di piani	3
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	22 A
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	100 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto
Tipo di attacco 2	Attacco ad innesto

Sezione minima cavo rigido	0,14 mm²
Massima sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm²
Lunghezza di spelatura	11 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.0253.0	Piastrina di chiusura APIS 2,5..	
05.564.3755.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	


Disegno tecnico


X = blau eingefärbt
X = in this section blue printed

Y = grün/gelb eingefärbt
Y = in this section green/yellow printed









Weitere Daten siehe Katalog
further data see katalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
/		Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche: kieselgrau, ähnl. RAL 7032 grey, sim. to RAL 7032	2005	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.203.9553.0 01K	Index
/				Entworfen	07.07.	Bauer F.		
/				Geprüft	-	-		
/		Vol. mm³	Oft. mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
/		wieland Elektrische Verbindungen		Typ WKIS 2,5 NT-D-SL		Benennung INSTALLATIONSKLEMME "Steckfeder" 2,5mm² installation terminal / spring connection		
/								
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

5620395530 01K_4 CADKON Bauer 2005-07-07 10:46:16 1.000