


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.703.8355.5

Morsetto a più piani WKFN 2,5 E/35/G-URL



Nr. Art.	56.703.8355.5
EAN	4015573748064
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm²
Colore	Rosso
Numero di piani	2
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passio	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Tipo di modulo	Diodo
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	1 A
Tensione nominale	500 V
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	82,2 mm

Dati di connessione



Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,14 mm²
Massima sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Factory wiring di corrente	1 A
Field wiring di corrente	1 A
Sezione CSA	22-12 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	20 A



Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.7355.0	Piastrina di chiusura APFN 2,5 E/35	
07.312.7455.0	Piastrina di separazione TWFN 2,5 E/35	




Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Schaltbild



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-65/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-65/03 list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von el 1	
/		Werkstoff/Material		2006 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		-		gezeichnet drawn 07.11. Schmitt J.		56.703.8355.5 01K	
/ Maßstab/Scale				geprüft checked - -			
/ 2:1				Vorgepr. Stange, check - -			
/ Vol.		- mm ³ Gfl./Surf.		- mm ³ Ersatz für/Replacement for: -			
/		 wieland Elektrische Vorrichtungen		Type		Benennung/Title	
/				WKFN 2,5		ETAGENKLEMMLE	
/				E/35 G-URL		mit Silizium-Diode/with silicon diode 1N4007 Multi tier terminal block	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet					
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.