

Ficha técnica de producto

Artículo Nº G5.536.0053.1

Distribuidor MST32I3V 2P1S25 005BLC1

METALYNX² Distribuidor en T, con opción de fijación, SPUR (derivador protegido por fusible de 10A), número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 32 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul



Artículo Nº	G5.536.0053.1
EAN	4049088321139
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	32 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Azul
Codificación del polo	L, N, PE

Plomo

Modelo	Derivación
Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm)	10 A
Caída	Cable forrado LSOH
Número de polos de caída	3
Sección del conductor de caída	2,5 mm ²
Final de caída	Extremo libre
Longitud de caída	0,5 m
Longitud de la puntera	0,5 m
Longitud de desforrado de caída	10 mm
Diseño del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Color del pin de codificación	azul (C1)
Sistema de cableado	
Sección transversal interna	

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	Sí

Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de distribuidor	Derivación

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,721 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata