Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.704.0053.0

Morsetto passante WKF 4 / 35



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 56.704.0053.0 |
| EAN | 4015573349414 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | sì |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | sì |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 32 A |
| Tensione nominale | 800 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Lunghezza | 57 mm |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a molla |

| | |
|---|---|
| Tipo di attacco 2 | attacco a molla |
| Sezione minima cavo rigido | 0,13 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0,13 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 11 mm |


**Dati tecnici UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Sezione UL | 22-10 AWG |
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 30 A |
| Field wiring di corrente | 20 A |
| Sezione CSA | 22-10 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 35 A |

## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| Z7.261.1227.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 2 | |
| Z7.261.1327.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 3 | |
| Z7.261.1427.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 4 | |
| Z7.261.1527.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 5 | |
| Z7.261.1627.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 6 | |
| Z7.261.1727.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 7 | |
| Z7.261.1827.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 8 | |
| Z7.261.1927.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 9 | |
| Z7.261.2027.0 | Spina di collegamento IVB WKF 4 - 10 | |
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | |
| 98.300.1800.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | |
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | |
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.360.0004.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm | |
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | |
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | |
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm | |
| 07.312.2153.0 | Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4 | |
| 07.312.2153.6 | Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4 BLAU | |
| 07.312.2153.7 | Piastrina di chiusura APF 2,5 - 4 GRUEN | |
| 07.312.2253.0 | Piastrina di separazione TWF 2,5 - 4 | |
| 07.312.2253.6 | Piastrina di separazione TWF 2,5 - 4 BLAU | |
| 04.242.6053.0 | Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10 | |

Disegno tecnico




| Teile-Nr. part-nr. | Farbe colour | Type type |
|---|---|---|
| 56.704.0053.0 | grau/grey | WKF 4/35 |
| 56.704.0053.1 | schwarz/black | WKF 4/35 SCHWARZ |
| 56.704.0053.5 | rot/red | WKF 4/35 ROT |
| 56.704.0053.6 | blau/blue | WKF 4/35 BLAU |

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | / | Maßstab | Werkstoff und Oberfläche: | 2002 | Tag | Name | Zeichnung Nr. / Index |
| | / | 2:1 | | Entworfen | 26.09. | Schneiderb. | 56.704.0053.0 01K / b |
| | / | | | Geprüft | - | - | |
| | / | | | Normgepr. | - | - | Ersatz für: - |
| b | 07.04.2005/ | wieland Elektrische Verbindungen | | Benennung: DURCHGANGSKLEMME terminal | | | |
| a | 29.06.2004/ | | | | | | |
| Buchstabe | Datum / Blatt | | | | | | |
| Änderung | | | | | | | |

5670400530O1K_4 CADW227 deutsch 2005-04-07T14:20:58 1:000