


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.702.2053.0

Morsetto a più piani WKF 1,5E/8113/35



Nr. Art.	56.702.2053.0
EAN	4015573582590
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	1,5 mm ²
Colore	grigio
Numero di piani	2
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passso	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	83,4 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto
-------------------	--------------------

Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm ²
Massima sezione cavo rigido	2,5 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	1,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	8 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-14 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	12 A
Field wiring di corrente	12 A
Sezione CSA	24-12 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	15 A

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.8353.8	Copertura con simbolo di pericolo ADF.../4 GELB	
07.312.4753.0	Piastrina di chiusura APF 1,5E/8113	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschließlich für Montage
- Alle JE-Sonderanforderungen sind nur für die JE-Produktlinie gültig



Hutschiene
EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene
EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.	56.702.2053.0 01K		Index
	/	2:1			Entworfen	06.06.	Schneiderb.				
	/				Geprüft	-	-				
	/				Normgepr.	-	-	Ersatz für: -			
	/		wieland		Typ		Benennung				
	/				WKF 1,5E/ 8113/35		ETAGENKL_M_STECKANSCHLUSS_2				
	/						double deck terminal for pluggable PCB terminal connectors				
Technische	Datum / Blatt		Elektrotechnisches Verbindungsraum								
Änderung											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.