

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.703.9553.0

Morsetto di installazione WKIF 2,5 NT-D-SL



Nr. Art.	56.703.9553.0
EAN	4015573564466
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm ²
Colore di base	grigio
Numero di piani	3
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passso	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	95 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,14 mm ²
Massima sezione cavo rigido	4 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²

Lunghezza di spelatura	11 mm
------------------------	-------



Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Factory wiring di corrente	20 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	22-14 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	20 A

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
98.290.1000.0	Sbarra collettore di neutro 9813 M SN 10X3 1000MM	
07.311.8353.0	Piastrina di chiusura APIF 2,5	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaße
mit JE. Dimensionen nach DIN 102: 1.000 mm = 1 m




Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



M 1:1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog



Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1		von 1		Index		
/		Maßstab		Werkstoff und Oberfläche:		2003		Tag		Name		Zeichnung Nr. 56.703.9553.0 01K						
		2:1				Entworfen		13.05.		Schmitt J.								
						Geprüft		-		-								
/		Vol.		mm³		Bl.		mm³		Normgepr.		-		-			Ersatz für: -	
/				wieland		WKIF 2,5		Benennung		INSTALLATIONSKLEMME								
/				wieland		NT-D-SL				installation terminal								
Buchstabe		Datum / Blatt																
Änderung																		

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	M1	M2	M3	L	G	1	1.1	2.1	1.1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	-----	-----	-----