Ficha técnica de producto

Artículo Nº G5.952.0543.7

Distribuidor MST20I5V 2P1M25 05 GEC7

METALYNX² Distribuidor en T, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de polos 5, grado de protección (ip) IP20, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 3, N, PE, 2, 1, codificación mecánica Código 7, color de codificación Amarillo, número ral del conector 1032, libre de halógenos No, material de la carcasa Poliamida, conexión en paralelo, con opción de fijación, carga calorífica 1,375 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Recubrimiento en plata, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV

Artículo Nº	G5.952.0543.7
EAN	4049088247545
Unidad de embalaje	40 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Código 7
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Amarillo
Codificación del polo	3, N, PE, 2, 1
Número RAL del conector	1032

Plomo

Modelo	Distribuidor en T
Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm)	
Caída	Cable forradoPVC
Número de polos de caída	5
Sección del conductor de caída	2,5 mm²
Final de caída	Extremo libre
Longitud de caída	0,5 m
Longitud de la puntera	0,5 m
Longitud de desforrado de caída	10 mm
Diseño del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Color del pin de codificación	amarillo (C7)
Sistema de cableado	
Sección transversal interna	

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de distribuidor	Distribuidor en T

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	No
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	1,375 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata