

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.398.1055.0

Morsetto passante RFK 1 / 185 FM S35/V0



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 56.398.1055.0 |
| EAN                 | 4015573568778 |
| Quantità per ordine | 10 Pezzo      |

## Certificati/Approvazioni



## Dati tecnici

### Generale

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sezione nominale                                             | 185 mm <sup>2</sup> |
| Colore                                                       | grigio              |
| Numero di piani                                              | 1                   |
| Numero di punti morsetto per piano                           | 2                   |
| Larghezza/passso                                             | 42 mm               |
| Custodia isolante                                            | PA666               |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0                  |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione                | No                  |
| Tipo di montaggio                                            | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche            | No                  |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                             | 2                   |
| Montageart                                                   | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs                        | V0                  |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler                     | No                  |

### Dati tecnici

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Corrente nominale               | 353 A         |
| Tensione nominale               | 1000 V        |
| Tensione nominale di tenuta     | 8 kV          |
| Grado di inquinamento           | 3             |
| Piastrina di chiusura richiesta | No            |
| Tipo di materiale isolante      | Termoplastico |
| Lunghezza                       | 92 mm         |

### Dati di connessione

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
|-------------------|----------------|

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo di attacco 2                | attacco a vite      |
| Massima sezione cavo flessibile  | 185 mm <sup>2</sup> |
| Massima sezione cavo semi-rigido | 185 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio conduttore   | 14 Nm               |

**Dati tecnici UL/CSA**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Sezione UL                 | 0 AWG-400 kcmil |
| Tensione UL                | 600 V           |
| Factory wiring di corrente | 375 A           |
| Field wiring di corrente   | 375 A           |
| Sezione CSA                | 0 AWG-400 kcmil |
| Tensione CSA               | 600 V           |
| Corrente CSA               | 375 A           |

